

Delantal BRAVO (EPP - categoria I)



APLICACIÓN

BRAVO delantal es adecuado para su uso en la industria alimentaria (alta resistencia a las grasas animales, sangre y a la temperatura). BRAVO delantal es un EPI reutilizable (Equipos de Protección Personal) que ofrece un nivel de protección contra riesgos mecánicos y ofreciendo un nivel de resistencia a la penetración del agua. Gama de temperaturas de uso: de -15 °C a +80 °C.

MATERIAL

Tejido de poliéster recubierto con nitrilo por ambas caras

ESPECIFICACIONES

- Colores: blanco, amarillo, marrón, azul y verde

- **Espesor**: 500 μm (± 10%) - **Gramaje**: 600 g/m² (± 10%)

- **Dimensiones** estándar (ancho X largo en cm): 90x115

Delantales con ojetes y arandelas de de acero inoxidable Montajes estándar y arnès:

- hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos
- gancho de plástico detectable y poliéster trenzado elástico

Montaje automático:

- Remaches y anillos de níquel
- Correas cosidas de nitrilo sobre base de poliéster enduido en ambas caras



REGLAMENTACIÓN

- Material base de acuerdo con el Reglamento (CE) N ° 1935/2004 relativo a materiales y objetos destinados a
 entrar en contacto con productos alimenticios y con el reglamento de la UE N ° 2023/2006 relativo a las buenas
 prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.
- Material básico de acuerdo con el Decreto del 5 de agosto de 2020 sobre materiales y objetos de caucho destinados a entrar en contacto con alimentos y chupetes para bebés y niños pequeños. Este material no está destinado al contacto bucal como se describe en los apéndices III y IV.
- Este delantal cumple con los requisitos del artículo 33 del reglamento REACH N°1907/2006 y sus enmiendas relativo a los productos que contienen sustancias altamente preocupantes.
- No contiene ftalato, o silicona (y derivados de silicona) o bisfenoles.

LIMPIEZA

Lavar y cepillar el delantal en agua jabonosa caliente (40°C) o en una mezcla de agua y un detergente suave. Enjuague con agua. No se utilizará productos tóxicos para limpiar o enjuagar el delantal. Después de limpiar, almacenar en un lugar seco oscuro y bien ventilado. El delantal debe ser reemplazado cuando presenta señales de desgaste.

¡Un delantal con el uso y mantenimiento adecuados dura más!

N° intrastat 62102000







Delantal BRAVO (EPP - categoria I)



- Este equipo de protección individual cumple con el reglamento (UE) EPI 2016/425 (2016) y a la norma NF EN ISO 13688 : 2013.
- Propiedades mecánicas reivindicadas: resistencia a la abrasión, rasgado, tracción y perforación.

NIVEL DE PRESTACIONES

Tipo de ensayo	Norma	Rendimiento
resistencia a la abrasión	EN 530 método 2	>2000 ciclos
Resistencia al rasgado trapezoidal	EN ISO 9073-4	>50 N
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	>700 N
Resistencia a la perforación	EN 863	>50 N

N° intrastat 62102000



